

# EASYDRY II

TROCKNUNG IN 7 MINUTEN



Gerät zur Trocknung von Analysemembranen zur Ermittlung der Gravimetrie in der Technischen Sauberkeit an funktionsrelevanten Baukomponenten gemäß VDA 19.1 und ISO 16232. Mit deutlicher Zeit- und Platzersparnis. Minimierung der Risiken beim Umgang mit Lösemitteln im Vergleich zur konventionellen Filtertrocknung.

# EASYDRY II

## EINIGE HIGHLIGHTS



**LEUCHTDIODE** zur einfachen Unterscheidung von sechs Betriebsmodi durch unterschiedliche Farbgebung mit zusätzlichem akustischen Signal z. B. „Trocknungsprozess beendet“.



**REDUZIERUNG** der Querkontamination bei der Handhabung der Membran.




**ERGONOMISCHE ARBEITSPOSITION** und Ablageflächen ermöglichen ein einfaches und sicheres Handling der Membranen.



**ERHÖHTE PROZESSSICHERHEIT** während der Membrantrocknung durch eine reduzierte Anzahl an Arbeitsgängen.



**EINFACHE WARTUNG.** Extrahierte Flüssigkeiten werden in einem leicht zu entleeren Auffangbehälter gesammelt.



**EFFIZIENTE LABORARBEIT** durch doppelte Zeitersparnis jeweils bei der geforderten Vor- und Nachbereitung der Membrane. Trocknung innerhalb von 7–9 Minuten.

GLÄSER GMBH

Max-Eyth-Straße 14  
D - 72160 Horb am Neckar

Tel.: +49 (0) 7451 5392-0

www.glaeser-group.com  
info@glaeser-group.com

